


Kit parallèle EAMM-U-110-D50-120GA-120

Code article: 8059040

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	799 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.3 Nm
Couple transmissible	9.5 Nm
Poids du produit	5250 g
Code d'interface, actionneur	D50
Code d'interface moteur In	120GA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS