

# Tuyau plastique PTFEN-6X1-NT-100

Code article: 8061172

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	40 mm
Ø intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	38 mm
Conseils d'utilisation	Tuyau sans impression
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Matériau du test de résistance au feu	UL94 V-0
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 °C...150 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.034 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 6 mm Pour raccord cannelé de Ø extérieur de 6 mm avec écrou-raccord pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm
Couleur	Naturel
Dureté Shore	D 55 +/-5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PTFE