


# Amortisseur DYSS-G8-2-4-Y1F

Code article: 8073911

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Taille                                         | 2                              |
| Course                                         | 4 mm                           |
| Amortissement                                  | Auto-ajusté                    |
| Position de montage                            | Indifférente                   |
| Détection de position                          | sans                           |
| Vitesse d'impact max.                          | 0.5 m/s                        |
| Temps de rappel pour température ambiante      | 0.5 s                          |
| Temps de rappel à la température ambiante min. | 1 s                            |
| Mode de fonctionnement                         | en poussée<br>à simple effet   |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                 |
| Température ambiante                           | -10 °C...70 °C                 |
| Longueur d'amortissement                       | 4 mm                           |
| Force d'impact max.                            | 60 N                           |
| Couple de serrage max.                         | 0.5 Nm                         |
| Energie max. absorbée par course               | 0.1 J                          |
| Energie max. absorbée par heure                | 270 J                          |
| Energie résiduelle max.                        | 0.003 J                        |
| Force de rappel                                | 0.7 N                          |
| Force d'insertion min.                         | 2.5 N                          |
| Poids du produit                               | 3.9 g                          |
| Plage de masse                                 | 0.8 kg                         |
| Mode de fixation                               | avec douille filetée           |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                |
| Matériau joints d'étanchéité                   | NBR                            |
| Matériau du boîtier                            | Acier fortement allié          |
| Matériau tige de piston                        | acier fortement allié          |