


Linearni pogon DGO-40- -PPV-A-B

Broj dijela: 15226

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm...4000 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Položaj montaže	po želji
Princip za zahvat	nepozitivno (magnet)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	1.3 bar...7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Duljina prigušenja	23 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	754 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	754 N
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	8 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	3920 g
Pneumatski priključak	G1/4
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	visokolegirani čelik