

Kit servopresses YJKP

Code article: 8077950

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Force de pressage	0 kN...17 kN
Course utile	100 mm...400 mm
Longueur de câble	5 m...15 m
Fréquence de détection	1000 Hz
Protocole	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Position de montage	Indifférente
Type de moteur	Servomoteur
Accélération max.	2 m/s ²
Facteur de marche	100%
Vitesse d'avance	0 mm/s...250 mm/s
Précision en ± % PE	0.25 %FS
Charge utile max.	19.5 kg...95 kg
Poids du produit	5.5 kg...66.7 kg
Température ambiante	0 °C...40 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP20
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III