


Câble de liaison NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Code article: 8082383

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Poids du produit	15 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	RJ45
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	8
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	RJ45
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 V...50 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1.5 A
Résistance à la tension de choc	2.5 kV
Blindage	oui
Longueur de câble	0.2 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	24 mm
Diamètre de câble	5 mm
Composition du câble	4 x 2 x 0,16 mm ²
Section nominale du fil	0.16 mm ²
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS

Caractéristiques	Valeur
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	PVC
Couleur du boîtier	Gris
Matériau de gaine isolante	PVC