

# Utisni L-okov QSML-M5-4

Broj dijela: 153333

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Mini                                                                |
| Nazivna veličina                        | 1.7 mm                                                              |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtnjeni prsten                                                     |
| Položaj montaže                         | po želji                                                            |
| Konstrukcija                            | L oblik                                                             |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                  |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                 |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...80 °C                                                      |
| Nazivni moment zatezanja                | 1.2 Nm                                                              |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                        | 3.4 g                                                               |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW8                                              |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj M5                                                    |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 4 mm                                           |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                               |
| Materijal otvora za uvrtnje             | Niklani mesing                                                      |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                     |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                                 |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                                 |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                                 |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                     |