


# ÉlectrodistIBUTEUR VSNC-FT-B52-H-N14-F19A

Code article: 8116384

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | 5/2 bistable                                                              |
| Mode d'actionnement                             | électrique                                                                |
| Largeur                                         | 32 mm                                                                     |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1000 l/min                                                                |
| Raccord de travail pneumatique                  | Plan de pose NAMUR                                                        |
| Tension de service                              | via bobine, à commander séparément                                        |
| Pression de service                             | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                                     |
| Structure de construction                       | Siège de clapet                                                           |
| Fonction d'échappement                          | Réduction possible                                                        |
| Principe d'étanchéité                           | souple                                                                    |
| Position de montage                             | Indifférente                                                              |
| Conforme à la norme                             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                      |
| Commande manuelle auxiliaire                    | Monostable                                                                |
| Mode de pilotage                                | piloté                                                                    |
| Alimentation en air de pilotage                 | interne                                                                   |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible                                                              |
| Chevauchement                                   | recouvrement négatif                                                      |
| Temps de réponse                                | 435 ms                                                                    |
| Facteur de marche                               | 100%                                                                      |
| Caractéristiques de bobine                      | Voir bobine, à commander séparément                                       |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Température du fluide                           | -20 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                            | -20 °C...60 °C                                                            |
| Poids du produit                                | 613 g                                                                     |
| Mode de fixation                                | avec trou débouchant                                                      |
| Raccord de trou de ventilation                  | non canalisé                                                              |
| Raccord pneumatique 1                           | 1/4 NPT                                                                   |

| Caractéristiques             | Valeur                      |
|------------------------------|-----------------------------|
| Raccord pneumatique 2        | Plan de pose NAMUR          |
| Raccord pneumatique 3        | 1/4 NPT                     |
| Raccord pneumatique 4        | Plan de pose NAMUR          |
| Raccord pneumatique 5        | 1/4 NPT                     |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS             |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR                         |
| Matériau du boîtier          | Alliage d'aluminium corroyé |
| Matériau de vis              | Acier, galvanisé            |