

Accouplement EAMD-42-48-19-16X25

Code article: 8121127

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	19 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	48 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	45 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	212 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS