

# Bobine VACS-C-R3-1RL

Code article: 8135822

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Témoin d'état du signal	LED
Fréquence de commutation max.	5 Hz
Facteur de marche	100%
Classe d'isolement du fil émaillé	H
Courant nominal d'actionnement par bobine	108 mA jusqu'à 80 ms
Tension nominale lors de la réduction du courant	15 mA après 80 ms
Caractéristiques de bobine	24 V CC : phase courant faible 0,36 W, phase courant élevé 2,6 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Longueur de câble max.	30 m
Raccord électrique	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA Acier
Matériau de bobine	Cuivre Acier Thermoplastique
Matériau d'enroulement	Cuivre