


Réducteur EMGA-120-P-G8-SAS-100

Code article: 8141753

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	120 mm
Taille de flasque moteur	100 mm
Jeu en torsion	0.12 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	8:1
Vitesse d'entraînement max.	6500 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	120 Nm
Moment d'inertie du réducteur	1.431 kgcm ²
Couple de sortie maximal	192 Nm
Rendement max.	97 %
Rigidité à la torsion	18 Nm/arcmin
Poids du produit	6000 g
Interface de sortie du réducteur	120G
Interface réducteur actionneur	100 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS