


Servomoteur EMMT-AS-150-MK-HV-R3SB

Code article: 8148291

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-15 °C...40 °C
Note sur la température ambiante	Jusqu'à 80 °C avec réduction de -1,5 % par degré Celsius
Altitude d'installation max.	4000 m
Note sur l'altitude d'installation max.	à partir de 1 000 m seulement avec réduction de -1,0 % par 100 m
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe thermique selon EN 60034-1	F
Température d'enroulement max.	155 °C
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Surveillance de température	Transmission numérique de la température du moteur via EnDat 2.2
Construction du moteur selon EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Position de montage	Indifférente
Degré de protection	IP21
Note sur le degré de protection	IP21 pour arbre moteur sans bague d'étanchéité à lèvres radiale IP65 pour arbre moteur avec joint à lèvres radiales IP67 pour carter de moteur, connectique comprise
Concentricité, coaxialité, battement axial selon DIN SPEC 42955	N
Qualité d'équilibrage	G 2,5
Couple d'enclenchement	< 1,0 % du couple de crête
Durée de vie du palier en conditions nominales	20000 h
Exécution d'arbre clavette	DIN 6885 A 8 x 7 x 36
Code d'interface, arrêt moteur	150 A
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteurs hybrides
Raccord électrique 1, connectique	M40x 1
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Degré d'encrassement	2

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Résistance aux vibrations	Selon EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	selon EN 60068-2-29 15 g/11 ms selon EN 60068-2-27
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Certificat de l'organisme d'émission	UL E342973
Tension de service nominale CC	680 V
Type de commutation de l'enroulement	Croix intérieure
Nombre de paires de pôles	5
Couple d'arrêt	33 Nm
Couple de torsion nominal	13.5 Nm
Couple de crête	60 Nm
Régime nominal	3500 1/min
Vitesse de rotation max.	5051 1/min
Vitesse de rotation mécanique max.	10000 1/min
Accélération angulaire	100000 rad/s ²
Puissance nominale du moteur	4948 W
Courant d'arrêt permanent	24 A
Courant nominal du moteur	10.2 A
Courant de pointe	50 A
Constante moteur	1.32 Nm/A
Constante de couple à l'arrêt	1.54 Nm/A
Constante de tension phase-phase	92.9 mV/min
Résistance d'enroulement phase-phase	0.211 Ohm
Inductivité de l'enroulement phase-phase	3.3 mH
Induction longitudinale de l'enroulement Ld (phase)	1.65 mH
Induction transversale de l'enroulement Lq (phase)	1.65 mH
Constante de temps électrique	15.6 ms
Constante de temps thermique	45 min
Résistance thermique	0.46 K/W
Bride de mesure	450 x 450 x 30 mm, acier
Moment d'inertie total en sortie	46.9 kgcm ²
Poids du produit	22200 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	217 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	1085 N
Indicateur de position du rotor	Codeur absolu, monotour
Indicateur de position du rotor désignation constructeur	ECI 1319
Indicateur de position du rotor de nombre absolu de tours détectables	1
Interface de l'indicateur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	inductif
Indicateur de position du rotor, tension de service CC	5 V
Indicateur de position du rotor plage de tension de service CC	3.6 V...14 V
Indicateur de position du rotor, valeurs de position par tour	524288
Résolution d'indicateur de position du rotor	19 bit
Indicateur de position du rotor de précision du système de mesure d'angle	-65 arcsec...65 arcsec

Caractéristiques	Valeur
Couple de maintien du frein	45 Nm
Tension de service CC Frein	24 V
Consommation du frein	1.08 A
Puissance absorbée du frein	26 W
Temps de séparation du frein	230 ms
Temps de fermeture du frein	45 ms
Temporisation à l'enclenchement CC du frein	6 ms
Vitesse max. en marche à vide du frein	10000 1/min
Friction du frein max.	28000 J
	1
Travail de friction total du frein	2600 kJ
Moment d'inertie du frein	8.2 kgcm ²
Cycles de commutation de frein de maintien	5 millions de cycles à vide (sans travail de friction !)
MTTF, sous-composant	190 ans, indicateur de position du rotor