

Capteur de proximité SDBT-MSB-1L-NU-K-0.3-M8

Code article: 8150175

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	pour rainure en T
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Marquage KC	KC-CEM
Propriétés particulières	Résistant à l'huile
Note sur le matériau	Conforme à RoHS Exempt de composants halogénés sans cuivre
Valeur mesurée	Position
Principe de mesure	magnétorésistif
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Répétabilité	0.2 mm
Sortie de commutation	NPN
Fonction des éléments de commutation	Contact NO
Durée d'enclenchement	2.5 ms
Temps de mise hors circuit	2.5 ms
Fréquence de commutation max.	480 Hz
Courant de sortie max.	100 mA
Puissance de commutation CC max.	3 W
Chute de tension	0.5 V
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	Non disponible
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble avec connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3

Caractéristiques	Valeur
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Orientation du départ du raccord	longitudinal
Longueur de câble	0.3 m
Caractéristiques des câbles	Standard compatible avec la chaîne porte-câbles
Matériau de gaine du câble	PUR
Matériau de gaine isolante	PP
Mode de fixation	Vissé Insérable dans la rainure par le haut
Couple de serrage max.	0.3 Nm
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	9.5 g
Matériau du boîtier	PC
Matériau d'écrou-raccord	Acier inoxydable fortement allié
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP67 IP68 selon CEI 60529
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III