


Vérin à double piston DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

Code article: 8150886

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Limite de course min. (dure)	51 mm
Course	51 mm...150 mm
Limite de course max. (dure)	150 mm
Zone de fin de course/Longueur réglable	10 mm
Ø du piston	10 mm
Mode de fonctionnement de l'unité d'entraînement	Deux étriers
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à palier lisse
Structure de construction	Guidage
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de salle blanche	Classe 6 selon ISO 14644-1
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Energie d'impact aux fins de course	0.08 Nm
Charge utile max. selon course distance définie xs	4.9 N...5.5 N
Force théorique sous 6 bar, recul	60 N
Force théorique à 6 bar, avance	60 N
Masse déplacée	109 g...199 g
Masse déplacée à 0 mm de course	64 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	9 g
Poids du produit	362 g...568.5 g
Poids de base à 0 mm de course	201 g
Poids additionnel par 10 mm de course	24.5 g
Raccord pneumatique	M5

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié