

# Pointe de pipette jetable DHAP-300-TA1-P960S

Code article: 8160283

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                                 | 300 µl                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille de fût                          | 960                                                                                                                                                                                                                         |
| Structure de construction              | Logement à pointes de pipette pour pointes de pipette 20...1000 µl à usage unique Festo                                                                                                                                     |
| Type d'emballage                       | Pile                                                                                                                                                                                                                        |
| Charge microbienne                     | ATP : $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl<br>ESB / EST : libre<br>ADN : $< 32$ pg d'ADN humain<br>DNase : $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl<br>Endotoxine : $\leq 0,001$ EU/ml<br>RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts                                                                                                                                                                              |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                                                                          |
| Température de stockage                | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Note sur la température de stockage    | à court terme pour le transport dans l'emballage -25 ... 55 °C                                                                                                                                                              |
| Humidité relative de l'air             | 10 - 90 %<br>sans condensation                                                                                                                                                                                              |
| Conditions ambiantes                   | Pression atmosphérique 80 ... 106 kPa                                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante                   | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau de l'embout de pipette        | PP                                                                                                                                                                                                                          |