

Kit axial EAMM-A-X62-100A

Code article: 8164656

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|-----------------|
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 5500 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple transmissible | 47 Nm |
| Poids du produit | 1428 g |
| Code d'interface, actionneur | X62 |
| Code d'interface moteur In | 100 A |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |