

Régulateur de pression proportionnelle VPPE-3-1-1/8-6-MR-E1-F1A

Code article: 8168528

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de mise sous pression	5 mm
Diamètre nominal de l'échappement	2.5 mm
Variantes	Les métaux contenant du cuivre, du zinc ou du nickel comme composant principal ne peuvent pas être utilisés. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines.
Mode d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente De préférence en position verticale
Structure de construction	Régulateur à membrane à pilotage direct
Résistance aux courts-circuits	pour toutes les connexions électriques
Saisie de la valeur de consigne	numérique
Instruction de sécurité	Position de sécurité VPPE : en cas de rupture du câble d'alimentation, la pression de sortie est maintenue sans régulation.
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Type de rappel	ressort mécanique
Mode de pilotage	piloté
Fonction de distributeur	Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Type d'affichage	Affichage à LED 3 chiffres
Plage de réglage de pression MPa	0.006 MPa...0.6 MPa
Plage de réglage de pression	0.06 bar...6 bar
Plage de valeurs MPa	0 bit...600 bit
Plage de valeurs bar	0 bit...6000 bit
Plage de valeurs psi	0 bit...870 bit
Pression d'alimentation 1	6 bar...8 bar
Pression d'entrée 1 MPa	0.6 MPa...0.8 MPa
Hystérésis max. de pression	0.004 MPa 0.04 bar 0.58 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	800 l/min
Plage de tension de service CC	21.6 V...26.4 V
Consommation max.	160 mA

Caractéristiques	Valeur
Facteur de marche	100%
Puissance absorbée électrique max.	4.2 W
Protocole	Modbus® RTU
Ondulation résiduelle	10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Certification	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Certificat de l'organisme d'émission	UL E322346
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température du fluide	10 °C...50 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	390 g
Linéarité	1 %FS
Hystérésis	0.7 %FS
Répétabilité	0.6 %FS
Précision totale	1,25 %FS
Coefficient de température	0.04 %/K
Raccord électrique	5 pôles M12 Connecteur mâle
Interface série, type	RS 485-A
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium, thermolaqué