

Manomètre de tableau PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA

Code article: 8178632

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 MPa...0.1 MPa
Conforme à la norme	EN 837-3
Taille nominale du manomètre	63
Certification	CPA
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage frontal
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	1
Degré de protection	IP43
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	G1/4
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du hublot de contrôle	SAN
Matériau anneau de fixation	Acier
Matériau de vis	Acier
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	120 g

Caractéristiques	Valeur
Cadran gradué	Échelle simple MPa (extérieur)