

# Embase juxtaposable VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG

Code article: 8188464

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 2                                                                                        |
| Dimension modulaire                             | 12.55 mm                                                                                 |
| Résistance aux vibrations                       | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs                            | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27                |
| Fonction intégrée                               | Avec module électrique juxtaposable                                                      |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs  | 4                                                                                        |
| Sens d'écoulement                               | Réversible                                                                               |
| Nombre maximum de bobines                       | 4                                                                                        |
| Compatible avec                                 | Terminal de distributeurs VTUX-A-P                                                       |
| Compatibilité avec le vide                      | oui                                                                                      |
| Débit nominal normalisé selon ISO 8778          | 690 l/min                                                                                |
| Dimensions l x L x H                            | 50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm                                                            |
| Degré d'encrassement                            | 2                                                                                        |
| Certification                                   | RCM Mark                                                                                 |
| Marquage KC                                     | KC-CEM                                                                                   |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM<br>Selon la directive européenne RoHS                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                                           |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Température de stockage                         | -20 °C...70 °C                                                                           |
| Humidité relative de l'air                      | 5 - 95 %                                                                                 |
| Degré de protection                             | IP65                                                                                     |
| Température ambiante                            | -5 °C...50 °C                                                                            |
| Poids du produit                                | 136.2 g                                                                                  |
| Commande électrique                             | multipôle                                                                                |
| Type de fixation embase                         | Avec trou débouchant                                                                     |
| Mode de fixation                                | Tirant                                                                                   |
| Raccord pneumatique 2                           | pour cartouche de 12 mm                                                                  |
| Raccord pneumatique 4                           | pour cartouche de 12 mm                                                                  |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                                          |

| Caractéristiques             | Valeur                           |
|------------------------------|----------------------------------|
| Matériau d'embase            | Renforcé de polyamide            |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR                              |
| Matériau support             | POM                              |
| Matériau clip                | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de l'écrou          | Acier inoxydable fortement allié |