



Câble de liaison

NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET

Code article: 8188952

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-114
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Fréquence de raccordement	750
Poids du produit	52 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté commande
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	RJ45 selon IEC 60603-7-3
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	4
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par enclenchement
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	RJ45 selon IEC 60603-7-3
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	4
Raccord électrique 2, type de fixation	Verrouillage par enclenchement
Plage de tension de service CC	0 V...60 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccordement du câble de protection	non disponible
Blindage	oui
Caractéristiques de transmission	selon la communication système AP
Longueur de câble	1 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande

Caractéristiques	Valeur
Rayon de courbure, câblage fixe	18 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	75 mm
Diamètre de câble	5.5 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,2 mm
Composition du câble	2 x 2 x AWG26
Section nominale du fil	AWG26
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Propriétés particulières	Résistant à l'huile
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-20 °C...80 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS Exempt de composants halogénés Exempt d'ester phosphorique
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau de gaine du câble	PUR
Couleur de gaine de câble	gris argent avec rayures bleu ciel
Matériau du boîtier	TPE-U(PUR)
Couleur du boîtier	noir
Matériau de verrouillage à vis	Laiton, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U(PUR)
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre doré
Matériau de gaine isolante	PP