


## Bouchon d'obturation NPQX-P-PC15

Code article: 8191751

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                         | Standard                                                                  |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Taille de fût                                  | 10                                                                        |
| Pression de service                            | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi                |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 3 - Effets de corrosion forts                                             |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température ambiante                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Poids du produit                               | 1.6 g                                                                     |
| Mode de fixation                               | avec agrafe                                                               |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du bouchon d'obturation               | Polyamide renforcé                                                        |
| Matériau du joint torique                      | HNBR                                                                      |