

# Compensateur de longueur VAL-M5-5-F1A

Code article: 8214722

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compensateur de hauteur du porte-ventouse    | 5 mm                                                                           |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                   |
| Structure de construction                    | Raccord de vide sur le dessus                                                  |
| Pression de service                          | -0.95 bar...8 bar                                                              |
| Fluide de service                            | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 2 - Effets de corrosion moyens                                                 |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a) |
| Température ambiante                         | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Poids du produit                             | 25 g                                                                           |
| Mode de fixation                             | Avec filetage M16x1                                                            |
| Fixation pour ventouse                       | Taraudage M5                                                                   |
| Raccord de vide                              | Taraudage M5                                                                   |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                |
| Matériau joints d'étanchéité                 | NBR                                                                            |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                                                                      |
| Matériau support                             | Aluminium<br>POM<br>Acier inoxydable fortement allié                           |