

Module d'efficacité énergétique MSE6-C2M-5000-FB44-D-M-HB-RG-BAR-AMI-AGE

Code article: 8217138

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Série	MSE
Position de montage	Horizontale +/- 5°
Commande manuelle auxiliaire	bistable avec accessoires
Fonction de distributeur	2/2 monostable ouvert
Type de rappel	ressort mécanique
Pression de service	0.5 MPa...1.1 MPa 5 bar...11 bar 72.5 psi...159.5 psi
Plage de réglage de pression MPa	0.25 MPa...1 MPa
Plage de réglage de pression	2.5 bar...10 bar
Plage de réglage de pression psi	36.25 psi...145 psi
Hystérésis max. de pression	0.03 MPa 0.3 bar 4.35 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	7000 l/min
Facteur de marche	100%
Consommation max. en charge	260 mA
Consommation max. logique	320 mA
Courant résiduel max.	1 A
Certification	RCM Mark
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	0 °C...50 °C
Degré de protection	IP65 avec connecteur femelle

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	4550 g
Raccord électrique	5 pôles AIDA Push-pull
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de l'obturateur	Renforcé de polyamide
Matériau du couvercle	Renforcé de polyamide
Interface du bus de terrain	2x connecteur femelle RJ45 Push-pull, AIDA
Plage de tension de service CC électronique/capteurs	18 V...30 V
Plage de tension de service CC tension de charge	21.6 V...28.8 V
Protection contre l'inversion de polarité	pour connecteurs d'alimentation
Unité(s) pouvant être représentée(s)	kPa l l/min m ³ mbar psi scf scfm
Valeur de début de plage de mesure de débit	50 l/min
Valeur finale de plage de mesure de débit	5000 l/min
Précision de la valeur de débit	+/- (3 % de la valeur mesurée + 0,3 % FS)
Plage de mesure de la pression, valeur initiale	0 MPa 0 bar 0 psi
Plage de mesure de la pression, valeur finale	1.4 MPa 14 bar 203 psi
Précision en ± % PE	3 %FS
Nombre d'entrées	2
Logique de commutation des entrées	PNP (commutation positive)
Nombre de sorties	2
Logique de commutation des sorties	PNP (commutation positive)
Alimentation électrique max. par canal	1 A (charge résistive 12 W)