

# Round cylinder DPRA-N-1 1/16"-6-ME-N

Code article: 8217852

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                         | 6 in                                                                      |
| Ø du piston                                    | 1 1/16"                                                                   |
| Filetage de la tige de piston                  | 5/16-24 UNF-2A                                                            |
| Amortissement                                  | pas d'amortissement                                                       |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Extrémité de la tige de piston                 | Filetage                                                                  |
| Structure de construction                      | Piston<br>Tige de piston<br>Tube de vérin                                 |
| Détection de position                          | sans                                                                      |
| Sécurité anti-rotation/guidage                 | tige de piston ronde                                                      |
| Pression de service                            | 9.99 psi...150 psi                                                        |
| Mode de fonctionnement                         | à double effet                                                            |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 1 - faibles effets de corrosion                                           |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-Zone III                                                        |
| Température ambiante                           | -40 °F...300 °F                                                           |
| Poids du produit                               | 0.64 lb                                                                   |
| Raccord pneumatique                            | NPT 1/8                                                                   |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau joints d'étanchéité                   | NBR                                                                       |
| Matériau tige de piston                        | Acier inoxydable fortement allié                                          |
| Matériau du tube de vérin                      | Acier inoxydable fortement allié                                          |