


# Distributeur de mise en circuit MS6-EE-1/4-V24

Code article: 8232870

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Série                                           | MS                                                                        |
| Taille                                          | 6                                                                         |
| Structure de construction                       | Vanne de piston                                                           |
| Mode d'actionnement                             | électrique                                                                |
| Fonction d'échappement                          | sans étranglement                                                         |
| Commande manuelle auxiliaire                    | Bistable<br>Monostable                                                    |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique                                                         |
| Mode de pilotage                                | piloté                                                                    |
| Fonction de distributeur                        | 3/2 monostable fermé                                                      |
| Pression de service                             | 0.4 MPa...1.8 MPa<br>4 bar...18 bar                                       |
| Chevauchement                                   | recouvrement positif                                                      |
| Valeur C                                        | 11 l/sbar                                                                 |
| Valeur b                                        | 0.5                                                                       |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 2600 l/min                                                                |
| Facteur de marche                               | 100%                                                                      |
| Caractéristiques de bobine                      | 24 V CC : 1,5 W                                                           |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Degré de protection                             | IP65                                                                      |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Aptitude alimentaire                            | voir Informations complémentaires sur les matériaux                       |
| Mode de fixation                                | Au choix :<br>Assemblage sur tuyauterie<br>Avec accessoires               |
| Position de montage                             | Indifférente                                                              |

| Caractéristiques                | Valeur                        |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Sens d'écoulement               | Irréversible                  |
| Poids du produit                | 740 g                         |
| Raccord pneumatique 1           | G1/4                          |
| Raccord pneumatique 2           | G1/4                          |
| Raccord pneumatique 3           | G1/2                          |
| Alimentation en air de pilotage | interne                       |
| Raccord électrique              | selon EN 175301-803           |
| Matériau joints d'étanchéité    | NBR                           |
| Matériau du boîtier             | Aluminium moulé sous pression |