

# Capteur-butée SDK-3-PK-3

Code article: 8714

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur  |
|---|---|
| Fonction de distributeur                        | 3/2 monostable fermé  |
| Mode d'actionnement                             | mécanique   |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 16 l/min  |
| Raccord de travail pneumatique                  | PK-3  |
| Pression de service                             | 0 bar...8 bar   |
| Structure de construction                       | Siège à bille   |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique   |
| Diamètre nominal                                | 0.6 mm  |
| Fonction d'échappement                          | Réduction possible  |
| Principe d'étanchéité                           | souple  |
| Mode de pilotage                                | Direct  |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible  |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Température du fluide                           | -10 °C...80 °C  |
| Température ambiante                            | -10 °C...80 °C  |
| Force d'actionnement                            | 12 N  |
| Poids du produit                                | 50 g  |
| Mode de fixation                                | avec trou débouchant  |
| Raccord pneumatique 1                           | PK-3  |
| Raccord pneumatique 2                           | PK-3  |
| Raccord pneumatique 3                           | Non canalisé  |