

Robinet à boisseau sphérique QH-1

Code article: 9545

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	G1
Raccord pneumatique 2	G1
Mode d'actionnement	Manuel
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	33000 l/min
Diamètre nominal	25 mm
Matériau du boîtier	Laiton
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	ISO 228-1
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique
Pression nominale de vanne PN	30
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gaz inertes Eau - pas de vapeur d'eau Liquides neutres Autres fluides sur demande
Température du fluide	-20 °C...150 °C
Poids du produit	830 g
Matériau joints d'étanchéité	FPM PTFE
Matériau de bille	Laiton; chromé
Matériau d'arbre	Laiton