# Kompaktni cilindar
# AEVUZ-32-20-A-P-A

Broj dijela: 157275

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 20 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | jednoradni<br>povlačeći |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip<br>Klipnjača |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| varijante | jednostrana klipnjača |
| Radni tlak | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar<br>11.6 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0.4 J |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 382 N |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 49 g |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 9 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 300 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 40 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>neobavezno: |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal vijci s ovratnikom | Čelik pocinčan |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne dinamičke brtve | NBR<br>TPE-U(PU) |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | Kovana aluminijska legura |