

# Solenoidni svitak MSN1W-110AC-OD

Broj dijela: 123061

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                                                                                                                                                                            |
| Min. vrijeme zatezanja                  | 10 ms                                                                                                                                                                                               |
| Radnog ciklusa                          | 100%                                                                                                                                                                                                |
| Faktor snage $\cos \{\phi\}$            | 0.7                                                                                                                                                                                                 |
| Parametri zavojnice                     | 110 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 7,5 VA, snaga zadržavanja 5,0 VA<br>110 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 5,0 VA, snaga držanja 3,7 VA<br>120 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 5,0 VA, snaga držanja 3,7 VA |
| Dopuštene fluktuacije napona            | pri 50Hz $\pm 10\%$<br>na 60Hz -10... + 20%                                                                                                                                                         |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                                                                                                                                                        |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                                                                                                                                                                  |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu                                                                                                                                                             |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | DNV-TAA000032X                                                                                                                                                                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                      |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...50 °C                                                                                                                                                                                      |
| Klasa zaštite                           | IP65                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...50 °C                                                                                                                                                                                      |
| Težina proizvoda                        | 80 g                                                                                                                                                                                                |
| Električni priključak                   | 3 pol<br>Obrazac A<br>prema DIN EN 175301-803                                                                                                                                                       |
| Vrsta montaže                           | stegnuti<br>sa pričvrsnom kopčom<br>s priborom                                                                                                                                                      |
| Materijal za kućište                    | PA                                                                                                                                                                                                  |
| Materijal utikačkih kontakata           | Čelik                                                                                                                                                                                               |
| Materijal namota                        | bakar                                                                                                                                                                                               |