


Prekidač blizine SME-8-O-K-LED-24

Broj dijela: 160251

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za T-utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Informacije o aplikaciji	Podrška / Pregled senzora pogona "Pravi senzor za pogon"
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-40 °C...60 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklonni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	otvarač
Vrijeme uključivanja	2 ms
Vrijeme isključivanja	0.2 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja	50 mA
Maksimalni uklopni kapacitet AC	1.5 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	1.5 W
Pad napona	2.5 V
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	12 V...30 V
Područje pogonskog napona DC	12 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	7.5 m

Svojstvo	Vrijednost
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor može se umetnuti uzdužno u utor
Moment zatezanja	0.2 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	50 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola PC PET visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP67
Izolacijski napon	50 V
Otpor prenapona	0.8 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3