

Hvataljka mijeha DHEB-51-E-U-S-P

Broj dijela: 1320829

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	51
Hod mijeha	18 mm
Min. promjer za hvatanje	54 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	68 mm
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni zatvoreno
Funkcija hvataljke	Prilagodljivo
Konstruktivna struktura	Kontrakcijska membrana prisilno vođeni tijek gibanja
Vodilica	Osnovni obilazak
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	4 bar...8 bar
Poništi pritisak	1 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	30 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	70 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
srednji interval zamjene za mjehove	1 Mil SC
Korisna nosivost vodeće vrijednosti	2.5 kg
Težina proizvoda	500 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem sa sigurnosnom maticom neobavezno:
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	VMQ (silikon)

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana