


# Elektromagnetni ventil MN1H-2-1-MS-NPT

Broj dijela: 161733

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                 | Membranski ventil                                   |
| Princip brtvljenja                      | mekana                                              |
| Položaj montaže                         | po želji                                            |
| Vrsta montaže                           | Instalacija linije                                  |
| Priključak za armaturu                  | 1 NPT                                               |
| Nazivna veličina                        | 25 mm                                               |
| Funkcija ventila                        | 2/2 zatvoren, monostabilan                          |
| Ručno nadjačavanje                      | zaključavanje s priborom<br>impulsno                |
| Smjer strujanja                         | nije reverzibilan                                   |
| srednji                                 | filtrirani komprimirani zrak, finoća filtera 200 µm |
| Ispušna funkcija                        | ne može se prigušiti                                |
| Vrsta povrata                           | pneumatska opruga                                   |
| Vrsta poreza                            | upravljan pilotom                                   |
| Tlak medija                             | 0.5 bar...10 bar                                    |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)      |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                      |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                 |
| Materijalni vijci                       | visokolegirani nehrđajući čelik                     |
| Vijak s brojem materijala               | 1.4301                                              |
| Težina proizvoda                        | 1100 g                                              |
| Klasa zaštite                           | IP65                                                |