

# Y-konektor, utisni NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10

Broj dijela: 133124

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                           |
| Nazivna veličina                        | 3.7 mm                                             |
| Konstrukcija                            | Y oblik                                            |
| Veličina spremnika                      | 10                                                 |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                  |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 4 - posebno jako opterećenje korozijom             |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                 |
| Kvaliteta hrane                         | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 8.5 g                                              |
| Pneumatski priključak 1                 | za crijevo vanjski Ø 6 mm                          |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 4 mm                          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | PP                                                 |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                    |