

**Utični spoj**  
**NPQP-D-R14-Q10-FD**  
Broj dijela: 133157

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                           |
| Nazivna veličina                        | 6.2 mm                                             |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                      |
| Veličina spremnika                      | 1                                                  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                  |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 4 - posebno jako opterećenje korozijom             |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                 |
| Kvaliteta hrane                         | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 7 g                                                |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW19                            |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj R1/4                                 |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjskog Ø 10 mm                        |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | PP                                                 |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                    |