

Zakretni pogon DSM-63-270-HD-A-B

Broj dijela: 1369115

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Zakretni kut	0 deg...270 deg
Dopušteni radijus zaustavljanja	50 mm
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	1 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	1050 N
Maksimalna aksijalna sila	1300 N
Maksimalna radijalna sila	1600 N
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	40 Nm
Težina proizvoda	5730 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal pogonskog vratila	Čelik poniklane
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura