


Linearni pogon

DDLI-40- -

Broj dijela: 1463452

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	100 mm...2000 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	integriran sa sustavom za mjerenje položaja
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Način rada	dvoradni
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	754 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	754 N
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)