


Prekidač blizine SME-8-ZS-KL-LED-24

Broj dijela: 171169

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za T-utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Informacije o aplikaciji	Podrška / Pregled senzora pogona "Pravi senzor za pogon"
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-40 °C...60 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklonni izlaz	s bipolarnim kontaktom bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Vrijeme isključivanja	0.03 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	800 Hz
Maksimalna izlazna struja	80 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	2.16 W
Pad napona	3.5 V
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona DC	12 V...27 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m
Boja omotača kabela	Siva

Svojstvo	Vrijednost
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor može se umetnuti uzdužno u utor
Moment zatezanja	0.2 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	27.9 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola PC PET visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP67
Izolacijski napon	50 V
Otpor prenapona	0.8 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3