


Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-63-320

Broj dijela: 1725844

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Hod	320 mm
Preokrenuta igra	0 µm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fy statična	1600 N
Maks. sila Fz	1260 N
Maksimalna sila Fz statična	1600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maksimalni moment Mx statički	95 Nm
Maks. Moment My	90 Nm
Max Trenutak Moja statika	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statičan	115 Nm
Sila pomaka	15 N
Pokretna masa	4131 g
Težina proizvoda	7093 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	48 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.1 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Čelik