



Prekidač blizine SIES-Q40B-PA-X-2L

Broj dijela: 150492

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Nazivna uklopna udaljenost	15 mm
Osigurana uklopna udaljenost	12.2 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,3 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,25 Mjed = 0,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.75 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Maksimalna frekvencija prebacivanja	100 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	100 Hz
Maksimalna izlazna struja ovisno o temperaturi	200 mA pri ≤ 50 °C 150 mA pri ≤ 85 °C
Pad napona	3.5 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	40 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	Vijčani terminal
Materijal kućišta konektora	PA PBT
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Dopušteni promjer kabela	7.5 mm...12.5 mm
Izvedbena veličina	40x40x120 mm
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Vrsta instalacije	Ispiranje

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	230 g
Materijal za kućište	PET
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP65
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	Poseban dizajn
Električni izlaz	PNP
Odabir verzije senzora	Standard