


# Ventil za uključivanje/isključivanje HE-1-D-MAXI-NPT

Broj dijela: 173899

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mjera rastera                                         | 65 mm                                                                 |
| Konstruktivna struktura                               | Klipni ventil                                                         |
| Vrsta aktiviranja                                     | ručno                                                                 |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                                                                |
| Ispušna funkcija                                      | ne može se prigušiti                                                  |
| Ručno nadjačavanje                                    | ne postoji                                                            |
| Funkcija ventila                                      | 3/2 bistabilan                                                        |
| Radni tlak                                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                     |
| C vrijednost                                          | 25.9 l/sbar                                                           |
| b vrijednost                                          | 0.37                                                                  |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 6500 l/min                                                            |
| Radnog ciklusa                                        | 100%                                                                  |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom                                      |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                              |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                                     |
| Težina proizvoda                                      | 796 g                                                                 |
| Pneumatski priključak 1                               | 1 NPT                                                                 |
| Pneumatski priključak 2                               | 1 NPT                                                                 |
| Pneumatski priključak 3                               | G3/8                                                                  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                                   |

| Svojstvo             | Vrijednost        |
|----------------------|-------------------|
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |