

# Cilindar na temelju standarda DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R

Broj dijela: 1778431

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 50 mm                                              |
| Promjer klipa                                             | 80 mm                                              |
| Navoj klipnjače                                           | M20x1,5                                            |
| Prigušenje                                                | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo          |
| Položaj montaže                                           | po želji                                           |
| Odgovara normi                                            | ISO 15552                                          |
| Kraj klipnjače                                            | Vanjski navoj                                      |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Profilna cijev                |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                            |
| Radni tlak                                                | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar             |
| Način rada                                                | dvoradni                                           |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 3 -Jako opterećenje korozijom.                     |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                     |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 1.8 J                                              |
| Duljina prigušenja                                        | 31 mm                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 2721 N                                             |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 3016 N                                             |
| Pokretna masa                                             | 995 g                                              |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 800 g                                              |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 39 g                                               |
| Težina proizvoda                                          | 3606 g                                             |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 3131 g                                             |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 95 g                                               |
| Vrsta montaže                                             | s unutarnjim navojem<br>s priborom<br>neobavezno:  |
| Pneumatski priključak                                     | G3/8                                               |

| Svojstvo                             | Vrijednost                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Napomena o materijalima              | U skladu s RoHS                       |
| Materijalni pokrov                   | Aluminij lijevani, presvučen          |
| Materijal brtve klipa                | TPE-U (PU)                            |
| Materijal klip                       | Kovana aluminijska legura             |
| Materijal klipnjače                  | visokolegirani nehrđajući čelik       |
| Materijal brtvenog brisača klipnjače | TPE-U(PU)                             |
| Materijal brtve međuspremnik         | TPE-U (PU)                            |
| Materijal puferskog klipa            | POM                                   |
| Materijal cijevi cilindra            | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal matica                     | visokolegirani nehrđajući čelik       |
| Materijal ležaj                      | POM                                   |
| Materijal vijci s ovratnikom         | Čelik pocinčan                        |