

# Cilindar kratkog hoda AEVC-6-10-A-P

Broj dijela: 188063

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm                                                        |
| Promjer klipa                                             | 6 mm                                                         |
| Povratna sila opruge kada je klipnjača uvučena            | 3 N                                                          |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                   |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                     |
| Način rada                                                | potiskujući<br>jednoradni                                    |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača                                            |
| Detekcija položaja                                        | bez                                                          |
| Radni tlak                                                | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]           |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                                 |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B1 / B2-L                                          |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                               |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 11 N                                                         |
| Pokretna masa                                             | 1.4 g                                                        |
| Težina proizvoda                                          | 11 g                                                         |
| Vrsta montaže                                             | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>neobavezno:            |
| Pneumatski priključak                                     | M3                                                           |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                              |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura<br>eloksirani                      |
| Materijalne brtve                                         | NBR<br>TPE-U (PU)                                            |
| Materijal za kućište                                      | Kovana aluminijska legura<br>anodizirana                     |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani čelik                                         |