


# Mini vodeni pogon DFC-4-5-P-GF

Broj dijela: 189479

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težište korisnog tereta na ploču jarma xs	5 mm
Hod	5 mm
Promjer klipa	4 mm
Način rada pogonske jedinice	jaram
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	0.35 MPa...0.7 MPa 3.5 bar...7 bar
Maks. brzina	1 m/s
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.05 Nm
Maks. moment Mx	0.02 Nm
Maksimalna nosivost ovisno o hodu na definiranoj udaljenosti xs	1.7 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	5.5 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	7.5 N
Pokretna masa	3.2 g
Pokretna masa s hodom od 0 mm	3.2 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	1.3 g
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak	PK-2
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik