


# Generator vakuuma VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1

Broj dijela: 193592

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                       | Vrijednost                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazivna širina sapnice Laval                   | 0.95 mm                                                  |
| Mjera rastera                                  | 14 mm                                                    |
| Dizajn prigušivača zvuka                       | otvoreno                                                 |
| Položaj montaže                                | po želji                                                 |
| Karakteristike odbacivača                      | visok usisni volumni protok<br>Standard                  |
| Integrirana funkcija                           | Otvoren prigušivač zvuka                                 |
| Konstruktivna struktura                        | T oblik                                                  |
| Radni tlak za max. brzina usisavanja           | 4 bar                                                    |
| Radni tlak                                     | 1 bar...8 bar                                            |
| Nazivni radni tlak                             | 6 bar                                                    |
| Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere  | 62.7 l/min                                               |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak    | 0.46 s                                                   |
| Operativni medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]       |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju        | Rad s uljem nije moguć                                   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC               | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS sukladnost                                | VDMA24364-B1 / B2-L                                      |
| Srednja temperatura                            | 0 °C...60 °C                                             |
| Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku | 73 dB(A)                                                 |
| Temperatura okoline                            | 0 °C...60 °C                                             |
| Maksimalni moment zatezanja                    | 0.5 Nm                                                   |
| Težina proizvoda                               | 24 g                                                     |
| Vrsta montaže                                  | s prolaznim provrtom<br>s priborom                       |
| Pneumatski priključak 1                        | G1/8                                                     |
| Pneumatski priključak 3                        | Otvoren prigušivač zvuka                                 |
| Vakuumski priključak                           | G1/8                                                     |
| Materijal spojnog navoja                       | Kovana aluminijska legura, eloksirana<br>Mjed, poniklani |
| Napomena o materijalima                        | U skladu s RoHS                                          |
| Materijalne brtve                              | NBR                                                      |
| Mlaznica za hvatanje materijala                | POM                                                      |

| Svojstvo               | Vrijednost                |
|------------------------|---------------------------|
| Materijal za kućište   | POM ojačan                |
| Materijalni prigušivač | PE                        |
| Mlaznica materijala    | Kovana aluminijska legura |