

# Okrugli cilindar CRHD-63- -PPV-A-MS

Broj dijela: 195522

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm...500 mm                                     |
| Promjer klipa                                             | 63 mm                                              |
| Prigušenje                                                | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo          |
| Položaj montaže                                           | po želji                                           |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača                                  |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                            |
| Radni tlak                                                | 1 bar...10 bar                                     |
| Način rada                                                | dvoradni                                           |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 3 -Jako opterećenje korozijom.                     |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                     |
| Kvaliteta hrane                                           | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                     |
| Duljina prigušenja                                        | 21 mm                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 1682 N                                             |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1870 N                                             |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 398 g                                              |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 25 g                                               |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 2912 g                                             |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 65 g                                               |
| Pneumatski priključak                                     | G3/8                                               |
| Materijalni pokrov                                        | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijalne brtve                                         | NBR<br>TPE-U (PU)                                  |
| Materijal za kućište                                      | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                    |