

# Kuka s okretnom glavom CRSGS-M16X1,5

Broj dijela: 195584

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                       | M16x1,5                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                                                                                                                                                                                  |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Temperatura okoline                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksimalna nosivost                      | 4 kN                                                                                                                                                                                                                                            |
| Težina proizvoda                         | 265 g                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal vanjskog prstena               | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                                                            |
| Materijal za kućište                     | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                                                            |
| Materijal unutarnjeg prstena             | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                                                            |
| Materijal matica                         | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                                                            |