


Elektromagnetni ventil CDVI5.0-MT2H-2X3GLS

Broj dijela: 196661

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3 / 2 zatvorena monostabilna
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	300 l/min
Pneumatski radni priključak	Priključna ploča
Radni napon	24V DC
Radni tlak	3 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta povrata	pneumatska opruga
Nazivna veličina	5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Ručno nadjačavanje	impulsno
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	vanjski
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Napomena o prisilnoj dinamizaciji	Učestalost uklanjanja barem 1/mjesec
Kontrolni tlak	3 bar...8 bar
b vrijednost	0.14
C vrijednost	1.4 l/sbar
Vrijeme isključenja	22 ms
Vrijeme uključenja	10 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	210 g
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	Spojna ploča
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 3	Spojna ploča
Pneumatski priključak 4	Spojna ploča
Pneumatski priključak 5	Spojna ploča
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR TPE-O
Materijal za kućište	Lijevani aluminij