

Stisni ventil VZQA-C-M22U-...

Broj dijela: 2037881

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil, pneumatski aktiviran
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Stezaljka prema ASME-BPE tip A Stezaljka prema ASME-BPE tip B Stezaljka prema DIN 32676 red A G1/4 G1/2 G1 1/4 NPT 1/2 NPT 1 NPT
Nazivna veličina DN	6 15 25
Funkcija ventila	2/2 otvoren monostabilan
Smjer strujanja	reverzibilan
Tlak medija	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Napomena o srednjem tlaku	Ispitana je uporaba u području vakuuma do -0,09 MPa sa zrakom na sobnoj temperaturi. Za svaku primjenu možda će biti potrebno stvoriti protuvakuum na upravljačkoj strani kako bi se osigurao protok medija.
Radni tlak	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	10
Pritisak rasprskavanja	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Pritisak preopterećenja	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 psi
Vrsta povrata	Povratna otpornost
Vrsta poreza	vanjski kontrolirani

Svojstvo	Vrijednost
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	M5 G1/8
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 1] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 1] voda
Maksimalna viskoznost	4000 mm ² /s
Srednja temperatura	-5 °C...150 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	5 °C...30 °C
Protok Kv	0.7 m ³ /h...18 m ³ /h
Vrijeme uključenja	125 ms...250 ms
Vrijeme isključenja	125 ms...250 ms
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za pokrivanje kućišta	POM visokolegirani nehrđajući čelik Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	FPM
Materijal za zatvaranje elementa	EPDM NBR VMQ (silikon)
Težina proizvoda	56.5 g...1876 g
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu vidi izjavu o sukladnosti
Materijalna školjka	PA6