


Servo motor EMME-AS-40-M-LV-AM

Broj dijela: 2082445

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-10 °C...40 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F.
Dimenzionalna klasa prema EN 60034-1	S1
Klasa zaštite	IP21
Tehnologija električnog spajanja	Utikač
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Nazivni radni napon DC	360 V
Nazivni napon DC	360 V
Tip prebacivanja namota	Zvijezda unutra
Broj parova polova	2
Zakretni moment mirovanja	0.35 Nm
Nazivni moment	0.21 Nm
Vrhunski zakretni moment	1.4 Nm
Ocjenjena brzina	9000 1/min
Maks. broj okretaja	10000 1/min
Nazivna snaga motora	200 W
Kontinuirana struja mirovanja	1.6 A
Motor nazivne struje	1.2 A
Vršna struja	6.4 A
Motorna konstanta	0.175 Nm/A

Svojstvo	Vrijednost
Konstantni napon faza-faza	13.2 mVmin
Otpor namota između faze	8.6 Ohm
Induktivnost namota faza-faza	4.51 mH
Ukupni izlazni moment inercije	0.054 kgcm ²
Težina proizvoda	700 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	12 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	115 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut, multi turn
Sučelje davača položaja rotora	HIPERFACE®
Princip mjerenja koda položaja rotora	kapacitet
Sinusni / kosinusni periodi koda položaja rotora po okretaju	16
Tipična rezolucija koda položaja rotora	12 bit
Tipična točnost kuta koda položaja rotora	20 arcmin
MTTFd, podkomponenta	271 godina, enkoder položaja rotora