


Elektromagnetni ventil

MC-2-1/8

Broj dijela: 2187

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	300 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Nazivna veličina	4 mm
Princip brtvljenja	mekana
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Vrijeme isključenja	20 ms
Vrijeme uključenja	18 ms
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 110 V DC: 12,7 W. 120 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 12 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 12 V DC: 11,7 W. 220 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 220 V DC: 15,0 W. 240 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 240 V DC: 17,9 W 24 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 24 V DC: 11,0 W 380 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 42 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 42 V DC: 12,0 W. 48 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 30,0 VA, snaga držanja 22,0 VA 96 V DC: 11,0 W.
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladištenja	-40 °C...100 °C

Svojstvo	Vrijednost
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS